

**HOLEX****Roto rezkar Z jeklo – groba, Karbidna trdina, Tip: A0616****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540740 A0616
GTIN	4045197804709
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozobja** omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja**, pri **mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

**Uporaba:**

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

**Tehnični opis**

Kratica ozobja	Z jeklo
Celotna dolžina	50 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Ø glave	6 mm
Opis oblike	Valj
Ø držala	6 mm

Oblika	A0616
Dolžina glave	18 mm
Serijska	Ozobje Z jeklo
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		