

HOLEX**Roto rezkar Z jeklo – groba, Karbidna trdina, Tip: G1020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540740 G1020
GTIN	4045197804914
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja**, pri **mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Tehnični opis

Kratica ozobja	Z jeklo
Ø glave	9,6 mm
Ø držala	6 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Oblika	G1020
Opis oblike	Koničasti lok

Celotna dolžina	64 mm
Dolžina glave	19 mm
Serija	Ozobje Z jeklo
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		