

**HOLEX****Roto rezkar Z jeklo – groba, Karbidna trdina, Tip: G1225****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 540740 G1225  |
| GTIN                  | 4045197804921 |
| Razred artikla        | 52D           |

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozobja** omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja**, pri **mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

**Uporaba:**

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

**Tehnični opis**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Celotna dolžina                | 70 mm         |
| Opis oblike                    | Koničasti lok |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | groba         |
| Oblika                         | G1225         |
| Ø glave                        | 12,7 mm       |
| Kratica ozobja                 | Z jeklo       |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Ø držala         | 6 mm            |
| Dolžina glave    | 25 mm           |
| Serijska         | Ozobje Z jeklo  |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Vrsta izdelka    | Roto rezkar     |

### Uporabniški podatki

|                   | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno   |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno   |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno   |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno   |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | primerno   |                |            |
| GG(G)             | primerno   |                |            |