

**Garant****Mali roto rezkar Z9 – zelo grobi (nž / Al), HM, Tip: G0313****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546908 G0313
GTIN	4045197805003
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**Roto rezkar GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine, z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov, izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkar iz karbidne trdine, z držalom  $\varnothing$  3 mm.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

$\varnothing$ držala	3 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo grobo (nž/Al)
Oblika	G0313
Kratica ozobja	Z9
$\varnothing$ glave	3 mm
Opis oblike	Koničasti lok
Celotna dolžina	40 mm
Dolžina glave	13 mm
Serijska	Ozobje Z9
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		