

Garant**Nastavitvena miza SB 1, Tip: 300****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	439900 300
GTIN	4062406206000
Razred artikla	41R

Opis**Izvedba:**

Vodoravna naprava za nastavljanje za enostavno in udobno uporabo s prikazovalnikom na dotik, primernim za delavnico, za nastavitve mikrometrov za notranje in zunanje merjenje. Naprava je kakovostno obdelana in je opremljena z masivno granitno osnovo ter zelo natančnimi vodili. Izjemno natančno krmiljenje motorja uravnava nastavljene podane vrednosti tudi pri delovanju različnih merilnih sil v realnem času. Večjezična programska oprema. USB-vmesniki za tiskalnik in čitalnik.

Funkcija:

- **Možnost vnosa notranjih in zunanjih dimenzij v milimetrih ali palcih.**
- **Integrirana funkcija za izračun toleranc z hitro izbiro minimalnih, maksimalnih in srednjih vrednosti.**
- **Shranjevanje priljubljenih za ponovno nastavitve meril.**
- **Potek (zgodovina) se zapisuje in ga lahko kadarkoli prikličete.**

Obseg dobave:

Vključno z omrežnim napajalnikom, prevleko za zaščito pred prahom, tovarniškim kalibriranjem, navodili za uporabo, transportnimi držali.

Dodatni pribor:

Adapter art. 439910; 439912; 439915; 439916, tiskalnik art. 085505, čitalnik črtne kode 2D art. 439930 vel. 1950GHD, letev z vtičnicami art. 081163; 081179.

Napotek:

Mejna vrednost odstopanja pri merjenju (MPE) po VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, list 17.2. Dopustni pogoji okolice 20 °C ±3 K, izmerjeno s kalibriranimi normalami ali merilnimi napravami ob uporabi integrirane kompenzacije temperature.

Tehnični opis

Natančnost ponovitve (2 σ)	1 μ m
Vmesnik	USB-vmesnik
Notranje merilno območje	1 - 305 mm
Poraba moči	150 W
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Zunanje merilno območje	40,1 - 345 mm
Točnost	1,5 + L (mm)/300 μ m
Izhodna napetost	24 V, 5 A
Dolžina osnovne plošče	840 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Omrežna frekvenca	50 - 60 Hz
Masa	110 kg
Omrežna napetost	100 - 240 V
Višina	573 mm
Globina osnovne plošče	320 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Napajanje	100–240 V
Vrsta prikazovalnika	Prikazovalnik na dotik z ravnim zaslonom
Velikost prikazovalnika	10 col
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov

Pribor

Letev z vtičnicami, s prenapetostno zaščito Število letev z vtičnicami	081163
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin1 kos Tip 90-300	439914 90-300
2D-ročni čitalnik Tip 1950GHD	439930 1950GHD
Tiskalnik etiket LabelWriter Tip LW450	085505 LW450
Adapter, naležna površina, zunaj1 kos Tip OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Garnitura adapterjev za univerzalne merilnike Tip UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adapter, naležna površina, znotraj1 kos Tip INSIDE	439912 INSIDE
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin1 kos Tip 35-90	439914 35-90