

Garant**Nastavitvena miza SB 1, Tip: 600****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	439900 600
GTIN	4062406206017
Razred artikla	41R

Opis**Izvedba:**

Vodoravna naprava za nastavljanje za enostavno in udobno uporabo s prikazovalnikom na dotik, primernim za delavnico, za nastavitve mikrometrov za notranje in zunanje merjenje. Naprava je kakovostno obdelana in je opremljena z masivno granitno osnovo ter zelo natančnimi vodili. Izjemno natančno krmiljenje motorja uravnava nastavljene podane vrednosti tudi pri delovanju različnih merilnih sil v realnem času. Večjezična programska oprema. USB-vmesniki za tiskalnik in čitalnik.

Funkcija:

- **Možnost vnosa notranjih in zunanjih dimenzij v milimetrih ali palcih.**
- **Integrirana funkcija za izračun toleranc z hitro izbiro minimalnih, maksimalnih in srednjih vrednosti.**
- **Shranjevanje priljubljenih za ponovno nastavitve meril.**
- **Potek (zgodovina) se zapisuje in ga lahko kadarkoli prikličete.**

Obseg dobave:

Vključno z omrežnim napajalnikom, prevleko za zaščito pred prahom, tovarniškim kalibriranjem, navodili za uporabo, transportnimi držali.

Dodatni pribor:

Adapter art. 439910; 439912; 439915; 439916, tiskalnik art. 085505, čitalnik črtne kode 2D art. 439930 vel. 1950GHD, letev z vtičnicami art. 081163; 081179.

Napotek:

Mejna vrednost odstopanja pri merjenju (MPE) po VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, list 17.2. Dopustni pogoji okolice 20 °C ±3 K, izmerjeno s kalibriranimi normalami ali merilnimi napravami ob uporabi integrirane kompenzacije temperature.

Tehnični opis

Masa	140 kg
Omrežna napetost	100 - 240 V
Vmesnik	USB-vmesnik
Višina	596 mm
Izhodna napetost	24 V, 5 A
Globina osnovne plošče	320 mm
Natančnost ponovitve (2 σ)	1 μ m
Dolžina osnovne plošče	1140 mm
Zunanje merilno območje	40,1 - 655 mm
Notranje merilno območje	1 - 615 mm
Omrežna frekvenca	50 - 60 Hz
Točnost	1,5 + L (mm)/300 μ m
Preklop odčitavanja	mm / col
Poraba moči	150 W
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Odčitavanje	0,001 mm
Napajanje	100–240 V
Velikost prikazovalnika	10 col
Vrsta prikazovalnika	Prikazovalnik na dotik z ravnim zaslonom
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov

Pribor

081163

Letev z vtičnicami, s prenapetostno zaščito Število letev z vtičnicami

Adapter, naležna površina, znotraj1 kos Tip INSIDE	439912 INSIDE
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin1 kos Tip 90-300	439914 90-300
Tiskalnik etiket LabelWriter Tip LW450	085505 LW450
Adapter, naležna površina, zunaj1 kos Tip OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin1 kos Tip 35-90	439914 35-90
2D-ročni čitalnik Tip 1950GHD	439930 1950GHD
Garnitura adapterjev za univerzalne merilnike Tip UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL