

Garant**Nastavitvena miza SB 1, Tip: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	439900 1000
GTIN	4062406206024
Razred artikla	41R

Opis**Izvedba:**

Vodoravna naprava za nastavljanje za enostavno in udobno uporabo s prikazovalnikom na dotik, primernim za delavnico, za nastavitve mikrometrov za notranje in zunanje merjenje. Naprava je kakovostno obdelana in je opremljena z masivno granitno osnovo ter zelo natančnimi vodili. Izjemno natančno krmiljenje motorja uravnava nastavljene podane vrednosti tudi pri delovanju različnih merilnih sil v realnem času. Večjezična programska oprema. USB-vmesniki za tiskalnik in čitalnik.

Funkcija:

- **Možnost vnosa notranjih in zunanjih dimenzij v milimetrih ali palcih.**
- **Integrirana funkcija za izračun toleranc z hitro izbiro minimalnih, maksimalnih in srednjih vrednosti.**
- **Shranjevanje priljubljenih za ponovno nastavitvev meril.**
- **Potek (zgodovina) se zapisuje in ga lahko kadarkoli priključite.**

Obseg dobave:

Vključno z omrežnim napajalnikom, prevleko za zaščito pred prahom, tovarniškim kalibriranjem, navodili za uporabo, transportnimi držali.

Dodatni pribor:

Adapter art. 439910; 439912; 439915; 439916, tiskalnik art. 085505, čitalnik črtne kode 2D art. 439930 vel. 1950GHD, letev z vtičnicami art. 081163; 081179.

Napotek:

Mejna vrednost odstopanja pri merjenju (MPE) po VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, list 17.2. Dopustni pogoji okolice 20 °C ±3 K, izmerjeno s kalibriranimi normalami ali merilnimi napravami ob uporabi integrirane kompenzacije temperature.

Tehnični opis

Izhodna napetost	24 V, 5 A
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Omrežna napetost	100 - 240 V
Višina	626 mm
Omrežna frekvenca	50 - 60 Hz
Notranje merilno območje	1 - 1016 mm
Natančnost ponovitve (2 σ)	1 μ m
Dolžina osnovne plošče	1540 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Točnost	1,5 + L (mm)/300 μ m
Poraba moči	150 W
Preklop odčitavanja	mm / cole
Zunanje merilno območje	40,1 - 1056 mm
Globina osnovne plošče	320 mm
Masa	210 kg
Odčitavanje	0,001 mm
Napajanje	100–240 V
Vrsta prikazovalnika	Prikazovalnik na dotik z ravnim zaslonom
Velikost prikazovalnika	10 col
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov

Pribor

Tiskalnik etiket LabelWriter Tip LW450

085505 LW450

Adapter, naležna površina, zunaj1 kos Tip OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin1 kos Tip 35-90	439914 35-90
Letev z vtičnicami, s prenapetostno zaščito Število letev z vtičnicami	081163
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin1 kos Tip 90-300	439914 90-300
2D-ročni čitalnik Tip 1950GHD	439930 1950GHD
Garnitura adapterjev za univerzalne merilnike Tip UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adapter, naležna površina, znotraj1 kos Tip INSIDE	439912 INSIDE