



Ročni LED-žaromet Spotlight, Tip: HS5R



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Ročni LED-žaromet iz umetne mase ABS z integriranim akumulatorjem in tremi načini luči za optimalno osvetlitev delovnega območja.

- **Vključno z držalnim magnetom za fiksiranje na kovinske predmete.**
- **Možnost uporabe kot opozorilna luč z namestitvijo ploščice z barvnim filtrom.**
- **Čas delovanja od 2 h do 9,5 h glede na nastavljeno intenzivnost svetlobe.**

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Svetilka, polnilna postaja s stenskim držalom, USB-kabel, ploščica z barvnim filtrom, navodila za uporabo.

Tehnični opis

Svetlobni tok, stopnja 2	105 lm
Čas obratovanja	2 h
Napetost akumulatorja	3,7 V
Kapaciteta akumulatorja	2,6 Ah
Število vključenih akumulatorjev	1

Vrsta IP-zaščite	IP 20
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok	420 lm
Napajanje	Akumulatorska
Sijalke	LED modul
Območje naklona	90 stopinj
Čas delovanja v 2. stopnji	9,5 h
Cona ATEX	brez
Vrsta izdelka	Delovne svetilke