

**Pnevmatski premi brusilnik, vpenjalna stročnica Ø 6 mm, Tip: 3550-180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Pnevmatski premi brusilnik z izhodno močjo 1050 W in maksimalnim številom vrtljajev **18.000 vrt./min.**

Ø vpenjalne stročnice 6 mm. Kratka izvedba.

Tehnični opis

Masa	1,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Največja poraba stisnjenega zraka	1560 l/min
Izhodna moč	1050 W
Delovni hrup	81 dB(A)
Dolžina	248 mm
Oznaka proizvajalca	3550-180
Maksimalno število vrtljajev	18000 min ⁻¹
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

