



Škarje za gibljive cevi, Za Ø do: 22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	769980 22
GTIN	4045197805249
Razred artikla	72D

Opis

Izvedba:

Robustne škarje za natančno rezanje gibljivih cevi. Široka naležna prizma za gibljive cevi oz. cevi iz umetnih mas. Zamenljiva, specialno kaljena rezila. Škarje se odpirajo **s pomočjo vzmeti** in se lahko utrdijo v zaprtem položaju.

Telo škarij iz cinkove tlačne litine. Rezilo s prevleko proti oprijemanju PTFE.

Uporaba:

Čisto rezanje **brez stiskanja** zaradi V-oblike rezila. Idealne za rezanje gibljivih cevi, delno tudi za cevi iz umetne mase.

Napotek:

Za škarje za cevi iz umetne mase glejte art. 819670; 819681; 819700.

Tehnični opis

Za Ø do	22 mm
Vrsta izdelka	Škarje

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/769980-22>