



## Garnitura klešč papiga, Število klešč: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	700050 3
GTIN	4045197805270
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. **Fina regulacija zeva** s pomočjo vzmetenega gumba. Oblikovani, nazobčani prijemalni čeljusti, členek se samodejno učvrsti ob vpenjanju.

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

#### Standard:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

#### Obseg dobave:

Po 1 klešče papiga art. 705800: Vel. 180; 250; 300

#### Napotek:

Garnitura cevnih klešč KNIPEX®, glejte art. 813730 in mešana garnitura, glejte art. 813735.

### Tehnični opis

Število klešč	3
Standard	DIN ISO 8976
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

---

**Pribor**

Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 180 mm

705800 180

Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 250 mm

705800 250

Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 150 mm

705800 150

Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 125 mm

705800 125

Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 300 mm

705800 300