

**Akumulatorski vrtalni vijačnik z zamenljivo vrtalno glavo, Tip: GSR1235FCS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070244 GSR1235FCS
GTIN	3165140936941
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski vrtalni vijačnik Bosch

- Kompakten, zmogljiv 12 V akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.**
- Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).**
- LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.**
- Večstopenjska nastavitev vrtilnega momenta za natančno vijačenje.**
- Elektronska regulacija vrtlajev za natančno navrtanje in vijačenje.**
- Mehak ročaj.**

Natančno delo tudi na težko dostopnih mestih zaradi kompaktne izvedbe **z držalom za vijačne nastavke** ali zamenljivim **ekscentričnim ali kotnim nastavkom**. Zamenljivi sistem s štirimi različnimi nastavki **FlexiClick** za različna dela. Udobna uporaba: nastavki ostanejo pri nastavitevi 16 različnih položajev v napravi.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev (Cordless Concept), vklj. z ekscentričnim nastavkom, vrtalno glavo, kotnim nastavkom in držalom za vijačne nastavke.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	12 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	32 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 1,9 m/s ²
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	0 - 10 mm
Masa	0,8 kg
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 460 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Največji vrtilni moment v mehko	20 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	35 Nm
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 1300 min ⁻¹
Tipična uporaba	Strong
Izvedba motorja	2-polni motor
Oznaka proizvajalca	GSR 12V-35 FC
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	z izmenljivo vrtalno glavo, 12 V
USP2	z indikatorjem napoljenosti akumulatorske baterije, brez akumulatorske baterije, v L-Boxx

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V

073855 B12