

Garnitura s HT-vpenjalno glavo v kovčku, HSK-A 63 kratka, Tip: 63



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307546 63
GTIN	2050002007710
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
- Izvedbi SK40 in HSK-A 63 z izvrtino Balluffchip.
- Možnost za aksialni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.

Prednosti:

- Prenos največjih vrtilnih momentov (550 Nm), zaradi tega visoka procesna varnost.
- Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, podaljšanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.
- Zelo dobra točnost krožnega teka in ponovitve < 0,003 mm.
- Preprosta uporaba.
- Natančna nastavitvev aksialne dolžine.
- Temperaturna odpornost do 170 °C.
- Popolna prilagodljivost zaradi visokokakovostnih reducirnih puš.

Uporaba:

- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
- Za grobo odrezovanje pri rezkanju.

Obseg dobave:

1x hidravlično-raztezna vpenjalna glava GARANT HT art. 307550, velikost 20, 5x reducirna puša Ø20 – Ø vpenjanja 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1x vpenjalni ključ velikosti ZK5, 1x kovček z vložkom iz pene.

Dodatni pribor:

- Cev za hladilno sredstvo art. 309880.
- Nasadni ključ art. 309890.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	54 mm
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji Ø D	52,5 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava