

**Vrtalno kladivo, Tip: GBH540DCE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Večje večnamensko vrtalno kladivo z močnim udarnim mehanizmom (8,8 J udarne energije) in vpenjalom orodij SDS-max.

- **Blaženje vibracij Vibration-Control skrbi za prijetnejše delo tudi pri daljši uporabi.**
- **Samodejna blokada stikala za največje udobje pri dolgotrajni uporabi sekačev.**
- **Constant-Electronic, prikazovalnik Service und prikaz Standby za največje udobje pri delu.**
- **Nastavno kolesce za spremenljivo nastavitev števila vrtljajev in udarcev za optimalno zmogljivost.**

Prednosti:

Vibration Control.

Obseg dobave:

Vključno z dodatnim ročajem, krpo za čiščenje stroja. Vklj. s tubo z mastjo, dodatnim ročajem, krpo za čiščenje stroja in kovčkom.

Napotek:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Tehnični opis

Poraba moči	1150 W
Oznaka proizvajalca	GBH 5-40 DCE

Udarna energija	8,8 J
Oblika vpenjala za orodja	SDS Max
Maksimalno število udarcev	3050 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	40 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	10,5 m/s ²
Masa	6,8 kg
Držalo	SDS Max
Pakiranje	Transportni kovček
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo

Pribor

HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 4 mm	787047 4
Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi, z držalom SDS-plus Ø svedra 12 mm	787060 12
HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 10 mm	787047 10
Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi Ø svedra 12 mm	787045 12
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 4 mm	787040 4
Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine Ø svedra 4-10 mm	787050 4-10
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 10 mm	787040 10
Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi, z držalom SDS-plus Ø svedra 10 mm	787060 10
	787045 6

Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi Ø svedra 6 mm

Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 8 mm 787040 8

HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 5 mm 787047 5

Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine dolgi Ø svedra 6-12 mm 787055 6-12

HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 6 mm 787047 6

Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 6 mm 787040 6

Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 12 mm 787040 12

HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 8 mm 787047 8

Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi Ø svedra 10 mm 787045 10

Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 5 mm 787040 5

Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi Ø svedra 8 mm 787045 8

Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 4-10 mm 787057 4-10

Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi, z držalom SDS-plus Ø svedra 8 mm 787060 8