



Digitalna merilna ura Odčitavanje 0,01 mm, 3-delna garnitura, Merilno območje: 12,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434007 12,5
GTIN	4062406206284
Razred artikla	42B

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura v kompaktni izvedbi s kontrastnim digitalnim prikazovalnikom.

- **Preklop smeri štetja.**
- **Zelo vitko ohišje.**

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Digitalna merilna ura v kompaktni izvedbi s kontrastnim digitalnim prikazovalnikom.

Obseg dobave:

3 x merilna ura art. 434004 vel. 12,5.

Vklj. s pokrovom z ušesom in 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Merilno območje	12,5 mm
Število vključenih baterij	1

Merilna sila	0,8 – 1,4 N
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Ø ohišja	58 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Debelina ohišja	26 mm
Točnost	0,025 mm
Ø vpenjalnega držala h7	8 mm
Kalibriranje	C1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

DAkkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3X12,5 mm	023010 3X12,5
Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3X12,5 mm	023000 3X12,5

Pribor

Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
	434004 12,5

Digitalna merilna uraodčitavanje 0,01 mm Merilno
območje 12,5 mm
