

HOLEX**Merilna ura zaščiten pred trki 3-delna, Merilno območje/Ø ohišja: 10/58mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432004 10/58
GTIN	4062406206277
Razred artikla	42B

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. **Precizna merilna ura** v kovinskem ohišju, zaščitenem pred udarci. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli. Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco. Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1 mm odčitavanje.

Tulka zobate letve za zaščito pred udarci. Izvedba v celoti iz kovine, steklo za uro iz umetne mase.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Precizne merilne ure, **zaščitene pred udarci**. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli. Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco. Glavni kazalec za 1/100-milimetrsko odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1-milimetrsko odčitavanje.

Obseg dobave:

3 x merilna ura art. 432000 vel. 10/58.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900/434910/434915.

Tehnični opis

Merilno območje	10 mm
Standard	DIN 878
Merilna sila	0,7 - 1,5 N
Ø ohišja	58 mm
Delitev skale	0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Kalibriranje	C1
Vrtljiva številčnica	da
nastavljive tolerančne značke	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3X12,5 mm	023000 3X12,5
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3X12,5 mm	023010 3X12,5

Pribor

Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2

Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Vrtljivo tipalo	434912
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Steklo za merilno uro Tip 58	432260 58
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Merilna urazaščitena pred udarci Merilno območje/Ø ohišja 10/58 mm	432000 10/58