

Mahr**Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 14,5 mm 3-delna, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,4/29mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	436302 0,4/29
GTIN	4067263133018
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

Odčitavanje 1/100.

Mahr – merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Uležajenje tipalne ročice je izvedeno v vilicah iz enega kosa, zato sta obe vpenjalni strani natančno v eni liniji; merilne ure so nemagnetne.

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

3 x merilna ura s tipalno ročico art. 436301 vel. 0,4/29.

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

Napotek:

Dodatne informacije DIN 2270: Odčitavanje 0,01 – območje odstopanja 10 µm, celotno območje odstopanja 13 µm, območje spremembe smeri merjenja 3 µm.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Ø ohišja	29 mm
Ø merilne kroglice	2 mm
Območje naklona	2×110° stopinj
Merilna sila	0,15 N
Merilno območje v vsako smer	0,4 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Standard	DIN 2270
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

Storitve

Kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip 3X	023330 3X
DAkS-kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip 3X	023340 3X

Pribor

Držalo za merilno uro s tipalno ročico Ø držala h6 4 mm	436311 4
4-kotno držalo za mala tipala	436510
Nadomestno steklo za merilno uro s tipalno ročico Zunanji Ø 30 mm	436328 30
Držalo za merilno uro s tipalno ročico Ø držala h6 8 mm	436311 8

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm Ø merilne kroglice 2R mm	436371 2R
Merilni stativ z zglobi Akcijski radij 120 mm	359680 120
Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm Ø merilne kroglice 3 mm	436371 3
Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm Ø merilne kroglice 1 mm	436371 1
Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm Ø merilne kroglice 2 mm	436371 2
Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 14,5 mm Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja 0,4/29 mm	436301 0,4/29