



LED-strojna svetilka ploščati, Tip: 546mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081438 546
GTIN	4260131238680
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robustne LED strojne svetilke z **aluminijastim ohišjem** in satiniranim akrilnim steklom za **homogeno osvetlitev pod kotom 160 stopinj**.

- **Majhen odsev, brez bleščanja in migetanja.**
- **Priključek na 24 V mrežni napajalnik ali 24 V krmilnik stroja.**

Ploščata svetlobna letev, vrtljiva za 45°.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z gumiranima magnetoma in mrežnim napajalnikom.

Tehnični opis

Svetilnost	24 W
Svetlobni tok	2400 lm
Sijalke	LED modul

Celotna višina	36 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Cona ATEX	brez
Celotna dolžina	546 mm
Celotna širina	40 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Vrsta izdelka	Strojne svetilke