


Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 20×20G, Prednja višina/tip predala: 125/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950320 125/4
GTIN	4062406207106
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.

Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

**Primerno za:**

Predali 20×20G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 125

Pregradne letve art. 951520: 2 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 1 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 7G art. 951771: 4 × vel. 125

**Tehnični opis**

za predale z uporabno globino v G	20
za predale z uporabno globino	500 mm
Višina	100 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
za predale z uporabno širino	500 mm

za predale z uporabno širino v G	20
za predal s prednjo višino	125 mm
Masa	1,119 kg
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

## Pribor

Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 125 mm	951520 125
Vtične pregradne ploščice,širina 6G za predal s prednjo višino 125 mm	951761 125
Vtične pregradne ploščice,širina 7G za predal s prednjo višino 125 mm	951771 125
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 125 mm	951570 125