


Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 20×20G, Prednja višina/tip predala: 125/6**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950320 125/6
GTIN	4062406207113
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

Primerno za:

Predali 20×20G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 125

Pregradne letve art. 951520: 3 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 5G art. 951751: 5 × vel. 125

Tehnični opis

Višina	100 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predale z uporabno globino v G	20
za predale z uporabno globino	500 mm
za predale z uporabno širino	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20

za predale z uporabno širino v G	20
Masa	1,341 kg
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 125 mm	951570 125
Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 125 mm	951520 125
Vtične pregradne ploščice,širina 5G za predal s prednjo višino 125 mm	951751 125