


Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 20×20G, Prednja višina/tip predala: 150/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950320 150/4
GTIN	4062406207120
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

**Primerno za:**

Predali 20×20G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 150

Pregradne letve art. 951520: 2 × vel. 150

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 1 × vel. 150

Vtična pregradna ploščica 7G art. 951771: 4 × vel. 150

**Tehnični opis**

Višina	125 mm
za predale z uporabno širino	500 mm
za predale z uporabno širino v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
za predale z uporabno globino v G	20

za predal s prednjo višino	150 mm
za predale z uporabno globino	500 mm
Masa	1,345 kg
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

## Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 7G za predal s prednjo višino 150 mm	951771 150
Vtične pregradne ploščice, širina 6G za predal s prednjo višino 150 mm	951761 150
Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 150 mm	951520 150
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 150 mm	951570 150