

Regal za police, 1 začetni regal in 2 priključna regala, Globina 500 mm, Višina/širina police: 2000/1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990532 2000/1000
GTIN	
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo **nosilnostjo prekata** 150 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive v rastru 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.

Nosilnost regalnega polja: 1300 kg pri višini 2000 mm.

Uporaba:

Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.

Napotek:

- **Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**
- **Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkam.**
- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Število polic	15
Vgradna mera	3072×536 mm

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Debelina police	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkan
Značilnost blagovnega imena	Globina 500 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami