

**Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 1/4 col, Tip: 1/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	632389 1/4
GTIN	4000896226917
Razred artikla	630

Opis**Izvedba:**

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

S preklopno ročico za desni ali levi tek, delovni kot 4°.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za :

Ročno upravljani vstavki.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Število zob: 90

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Standard	DIN 3120
celotna dolžina	116 mm
Število zob	90
Delovni kot	4 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Raglja

