



Delavniška garnitura, Število orodij: 26



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	955081 26
GTIN	4062406207182
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

Vložek iz trde pene za osnovno garnituro orodja za en kompleten predal z uporabno površino 20×20G.

Primerno za:

Delovne mize GridLine Ready-to-go, delovne mize GridLine Vario z ohišjem 24G, ohišje GridLine 24G, omare za orodje GridLine 24×24G, predali GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar art. 914590.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955081: 1 kos

LED-žepna svetilka HOLEX art. 081437, vel. BLACK: 1 kos

Pomično digitalno merilo HOLEX art. 412821 vel. 150: 1 kos

Mikrometer HOLEX art. 420200, vel. 0–25: 1 kos

Tračni meter HOLEX art. 462010 vel. 3: 1 kos

Vodna tehtnica HOLEX art. 467435 vel. 300: 1 kos

Dvostranski viličasti ključ HOLEX art. 610950 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: po 1 kos

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik HOLEX art. 627225 vel. 9: 1 kos

Ploščati izvijač HOLEX z močnim ročajem art. 660701 vel. 3,5; 5,5; 8: po 1 kos
 Kratki ploščati izvijač HOLEX art. 664201 vel. 5,5: 1 kos
 Izvijač za profil Phillips HOLEX z močnim ročajem art. 668401 vel. 1; 2; 3: po 1 kos
 Kratki izvijač za profil Phillips HOLEX art. 668471 vel. 2: 1 kos
 Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 702995 vel. 160: 1 kos
 Klešče papiga HOLEX art. 706145 vel. 250: 1 kos
 Polokrogle klešče HOLEX, ravne, art. 713195 vel. 160: 1 kos
 Ključavničarsko kladivo HOLEX art. 750125, vel. 300: 1 kos

Tehnični opis

Število orodij	26
Uporabna površina predalov v G	20×20
Širina v G	20
Globina	500 mm
Globina v G	20
Širina	500 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Izvedba	Za predal delavniškega vozička
za predal s prednjo višino	100 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	200 mm
za predal s prednjo višino	250 mm
za predal s prednjo višino	300 mm
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala	HSK-A 100 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Izvijač za profil Phillips, kratek Velikost križne zarez 2	668471 2
------------------------------------------------------------	----------

Ključavničarsko kladivo Masa brez ročaja 300 g	750125 300
LED-žepna svetilka z baterijami Barva BLACK	081437 BLACK
Dvostranski viličasti ključ Zev ključa 18X21 mm	610950 18X21
Tračni meter Dolžina traku 3 m	462010 3
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 8 mm	660701 8
Polokrogla klešče, ravne, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	713195 160
Garnitura ključev za notranji 6-kotniknikljani Število izvijačev 9	627225 9
Mikrometer Merilno območje 0-25 mm	420200 0-25
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zareze 1	668401 1
Dvostranski viličasti ključ Zev ključa 19X22 mm	610950 19X22
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zareze 3	668401 3
Dvostranski viličasti ključ Zev ključa 14X15 mm	610950 14X15
Dvostranski viličasti ključ Zev ključa 6X7 mm	610950 6X7
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	702995 160
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955081	952001 955081
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 5,5 mm	664201 5,5
Dvostranski viličasti ključ Zev ključa 8X9 mm	610950 8X9
Klešče papiga, atramentirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 250 mm	706145 250
Dvostranski viličasti ključ Zev ključa 10X11 mm	610950 10X11
Vodna tehtnica iz aluminija Dolžina 300 mm	467435 300
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 5,5 mm	660701 5,5
Digitalno pomično merilo ABS Merilno območje 150 mm	412821 150
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zareze 2	668401 2

Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm	610950 12X13
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 3,5 mm	660701 3,5
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 16X17 mm	610950 16X17