



Nastavljivo držalo, Tip: 0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148410 0
GTIN	4062406208165
Razred artikla	12L

Opis

Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **normalne** obremenitve: ohišje iz cinkove tlačne litine.

Tehnični opis

za ročne navojne svedre DIN 352	M1–M8
Celotna dolžina	125 mm
Ø območja vpenjanja	2 - 5 mm
za Ø ročnega povrtala DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre