



## Nastavljivo držalo, Tip: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148410 3
GTIN	4062406208202
Razred artikla	12L

### Opis

#### Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **normalne** obremenitve: ohišje iz cinkove tlačne litine.

### Tehnični opis

za $\varnothing$ ročnega povrtala DIN 206	6,5 - 15 mm
Celotna dolžina	370 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M5–M20
$\varnothing$ območja vpenjanja	4,9 - 12 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre