



## Nastavljivo držalo, Tip: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148410 2
GTIN	4062406208196
Razred artikla	12L

### Opis

#### Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **normalne** obremenitve: ohišje iz cinkove tlačne litine.

### Tehnični opis

za $\varnothing$ ročnega povrtala DIN 206	5 - 10 mm
Celotna dolžina	265 mm
$\varnothing$ območja vpenjanja	3 - 9 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M4 – M12
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre