



## Nastavljivo držalo, Tip: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148410 4
GTIN	4062406210410
Razred artikla	12L

### Opis

#### Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **normalne** obremenitve: ohišje iz cinkove tlačne litine.

### Tehnični opis

Celotna dolžina	480 mm
za $\varnothing$ ročnega povrtala DIN 206	7 - 20 mm
$\varnothing$ območja vpenjanja	5,5 - 16 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M9 – M27
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre