



Nastavljivo držalo, Tip: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148410 5
GTIN	4062406210427
Razred artikla	12L

Opis

Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **normalne** obremenitve: ohišje iz cinkove tlačne litine.

Tehnični opis

za ročne navojne svedre DIN 352	M12 – M33
Celotna dolžina	700 mm
za \varnothing ročnega povrtala DIN 206	9 - 26 mm
\varnothing območja vpenjanja	7 - 20 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre