

Garant**Garnitura obročno viličastih ključev, Število ključev: 9****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 613610 9 |
| GTIN | 4062406219673 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran s profilom **HT-Drive**.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Napotek:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.

Prednost:

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Tehnični opis

| | |
|---------------|---------------|
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
|---------------|---------------|

Pribor

| | |
|---|------------|
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm | 613500 16 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm | 613600 16 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm | 613600 13 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm | 613600 19 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm | 613600 8 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm | 613600 7 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm | 613600 10 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm | 613600 5,5 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm | 613600 18 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm | 613600 17 |