

Garant**Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti, Število ključev: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615610 8
GTIN	4062406219710
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročne strani s profilom **HT-Drive**.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 615600/615000/615900/615950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22

Napotek:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.

Prednost

- Ključ prime vijak na bokih.
- Vogali vijakov se ne poškodujejo.
- Daljša življenjska doba vijaka.
- Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
- Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Število ključev	8
Položaj obroča	75 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	mat kromirani
Metrični merilni sistem	da
Colski merilni sistem	ne
Obroč globoko zaviti	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 6X7 mm	615600 6X7
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 18X21 mm	615600 18X21
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 8X9 mm	615600 8X9
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 19X22 mm	615600 19X22
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 14X15 mm	615600 14X15
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 12X13 mm	615600 12X13
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 10X11 mm	615600 10X11
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 16X17 mm	615600 16X17