

Garant**Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614600 12
GTIN	4062406220143
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. **Obročna stran globoko zavita.**

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Napotek:

HT-Drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **HT-Drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina zeva h ₁	6 mm
Dolžina ključa L	180 mm
Zev ključa	12 mm
maksimalna višina obroča h _{2 maks}	9 mm
Položaj obroča	10 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu

Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirano
brez iskrenja	ne
Obroč globoko zaviti	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ