

HOLEX**Držalo za rezalno čeljust, za Ø rezalnih čeljusti × višina: 20X7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	149310 20X7
GTIN	4062406219741
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. **Do vel. 65x25** iz cinkove tlačne litine, **od vel. 75x20** iz jekla.

Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

Tehnični opis

Višina	7 mm
za Ø rezalnih čeljusti	20 mm
Celotna dolžina	175 mm
Število pritrdilnih vijakov	4
Standard	EN 22568
Vrsta izdelka	Držalo za rezalno čeljust