

HOLEX**Držalo za rezalno čeljust, za Ø rezalnih čeljusti × višina: 25,4X9,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	149310 25,4X9,5
GTIN	4062406219765
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. **Do vel. 65x25** iz cinkove tlačne litine, **od vel. 75x20** iz jekla.

Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

Tehnični opis

Višina	9,5 mm
za Ø rezalnih čeljusti	25,4 mm
Celotna dolžina	225 mm
Število pritrdilnih vijakov	3
Standard	EN 22568
Vrsta izdelka	Držalo za rezalno čeljust