

**HOLEX****Držalo za rezalno čeljust, za Ø rezalnih čeljusti × višina: 38,1X12,7mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	149310 38,1X12,7
GTIN	4062406219802
Razred artikla	12L

## Opis

### Izvedba:

Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. **Do vel. 65x25** iz cinkove tlačne litine, **od vel. 75x20** iz jekla.

### Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

## Tehnični opis

za Ø rezalnih čeljusti	38,1 mm
Višina	12,7 mm
Celotna dolžina	315 mm
Število pritrdilnih vijakov	3
Standard	EN 22568
Vrsta izdelka	Držalo za rezalno čeljust