

Garant**Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 18mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 613600 18 |
| GTIN | 4062406220532 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran s profilom **HT-Drive**.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Napotek:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.

Prednost:

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Tehnični opis

| | |
|--|------------|
| maksimalna višina zeva h ₁ | 9 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Zev ključa | 18 mm |
| Dolžina ključa L | 200 mm |
| maksimalna višina obroča h _{2 maks} | 14 mm |
| Standard | DIN 3113 A |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Standard | ISO 3318 |
| Standard | ISO 7738 |
| Postopek izdelave | kovani v utopu |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | mat kromirani |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |