

**Garant****Dvostranski viličasti ključ, Zev ključa: 16X18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610600 16X18
GTIN	4062406220303
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Krom-vanadijevo jeklo, mat kromirano, površina se ne lušči.

**Tehnični opis**

Dolžina ključa L	220 mm
maksimalna širina zeva b1	36 mm
maksimalna višina zeva h	7 mm
Mere zeva ključa	metrični
Maksimalna širina zeva b2	40 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	18 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	16 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Položaj zeva 1	15 stopinj

Položaj zeva 2	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ