

Garant**Dvostranski viličasti ključ, Zev ključa: 12X14mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 610600 12X14 |
| GTIN | 4062406220235 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, mat kromirano, površina se ne lušči.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Mere zeva ključa | metrični |
| Zev ključa ₂ | 14 mm |
| maksimalna višina zeva h | 6 mm |
| Dolžina ključa L | 170 mm |
| Zev ključa ₁ | 12 mm |
| Maksimalna širina zeva b ₂ | 32 mm |
| maksimalna širina zeva b ₁ | 29 mm |
| Standard | DIN 3110 |
| Standard | ISO 3318 |
| Položaj zeva 1 | 15 stopinj |

| | |
|---|----------------------|
| Položaj zeva 2 | 15 stopinj |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | mat kromirani |
| brez iskrenja | ne |
| obojestransko enaka dolžina zeva ključa | ne |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |