

**Garant****Garnitura obročno viličastih ključev, Število ključev: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613610 12
GTIN	4062406220587
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran s profilom **HT-Drive**.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

**Obseg dobave:**

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:  
Vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

**Napotek:**

**HT-Drive** – zelo natančno prilegajoči se profil.

**Prednost:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

**Tehnični opis**

Vrsta izdelka	Vijačni ključ
---------------	---------------

**Pribor**

Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613600 7
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613600 8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613600 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 22 mm	613600 22
Viličasto obročni ključ Zev ključa 21 mm	613600 21
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613500 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613600 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613600 18
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613600 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613600 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613600 19
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613600 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 24 mm	613600 24