

Garant**Garnitura obročno viličastih ključev, dolga izvedba, Število ključev: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614610 11
GTIN	4062406220808
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. **Obročna stran globoko zavita.**

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 614600 / 614200 / 614900: Vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Napotek:

HT-Drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **HT-Drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Število ključev	11

Položaj obroča	10 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Obroč globoko zaviti	da
Dolga izvedba	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 16 mm	614600 16
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 21 mm	614600 21
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 27 mm	614600 27
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 10 mm	614600 10
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 17 mm	614600 17
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 30 mm	614600 30
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 18 mm	614600 18
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 13 mm	614600 13
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 19 mm	614600 19
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 24 mm	614600 24
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 22 mm	614600 22