

Garant**Garnitura obročno viličastih ključev, Število ključev: 19****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613610 19
GTIN	4062406220600
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran s profilom **HT-Drive**.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Napotek:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.

Prednost:

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Tehnični opis

Vrsta izdelka	Vijačni ključ
---------------	---------------

Pribor

Viličasto obročni ključ Zev ključa 24 mm	613600 24
Viličasto obročni ključ Zev ključa 9 mm	613600 9
Viličasto obročni ključ Zev ključa 22 mm	613600 22
Viličasto obročni ključ Zev ključa 6 mm	613600 6
Viličasto obročni ključ Zev ključa 14 mm	613600 14
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613600 8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613600 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613600 19
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613600 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 21 mm	613600 21
Viličasto obročni ključ Zev ključa 12 mm	613600 12
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613600 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613600 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613600 7
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613600 18
Viličasto obročni ključ Zev ključa 20 mm	613600 20
Viličasto obročni ključ Zev ključa 15 mm	613600 15
Viličasto obročni ključ Zev ključa 11 mm	613600 11
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613600 10