

**Garant****Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti, Število ključev: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615610 10
GTIN	4062406221119
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročne strani s profilom **HT-Drive**.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

**Obseg dobave:**

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 615600/615000/615900/615950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 24; 27 × 30

**Napotek:**

**HT-Drive** – zelo natančno prilegajoči se profil.

**Prednost**

- Ključ prime vijak na bokih.
- Vogali vijakov se ne poškodujejo.
- Daljša življenjska doba vijaka.
- Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
- Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

**Tehnični opis**

Mere zeva ključa	metrični
Število ključev	10
Položaj obroča	75 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	mat kromirani
Metrični merilni sistem	da
Colski merilni sistem	ne
Obroč globoko zaviti	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

## Pribor

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 16X17 mm	615600 16X17
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 6X7 mm	615600 6X7
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 12X13 mm	615600 12X13
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 8X9 mm	615600 8X9
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 10X11 mm	615600 10X11
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 21X24 mm	615600 21X24
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 20X22 mm	615600 20X22
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 27X30 mm	615600 27X30
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 18X19 mm	615600 18X19
	615600 14X15

Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 14X15  
mm

---