

**Garant****Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 24X26mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615600 24X26
GTIN	4062406221041
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročne strani s profilom **HT-Drive**.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

**Napotek:**

**HT-Drive** – zelo natančno prilegajoči se profil.

**Prednost**

- Ključ prime vijak na bokih.
- Vogali vijakov se ne poškodujejo.
- Daljša življenjska doba vijaka.
- Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
- Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

**Tehnični opis**

Zev ključa $z_2$	26 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2$ maks	40 mm
Dolžina ključa L	330 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1$ maks	36 mm
Mere zeva ključa	metrični

Zev ključa <sub>1</sub>	24 mm
Položaj obroča	75 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Obroč globoko zaviti	da
odprti obroč	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ