

Garant**Garnitura dvostranskih viličastih ključev, Število ključev: 13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610610 13
GTIN	4062406220501
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski viličasti ključ art. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 23; 24 × 26; 27 × 32; 30 × 34; 36 × 41

Tehnični opis

Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 16X17 mm	610600 16X17
--	--------------

Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 20X22 mm	610600 20X22
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm	610600 12X13
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm	610600 10X11
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 30X34 mm	610600 30X34
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 18X19 mm	610600 18X19
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm	610600 8X9
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm	610600 14X15
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 36X41 mm	610600 36X41
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 21X23 mm	610600 21X23
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 6X7 mm	610600 6X7
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 24X26 mm	610600 24X26
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 27X32 mm	610600 27X32