



## Vrtalna glava z radialnim zapahom Extra RV Kovinska izvedba, Tip: 13-1/2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Razred artikla	39R

### Opis

#### Izvedba:

- Vrtalna glava brez ključa, s samodejnim radialnim zapahom. Brez potrebe po dodatni blokadi (zlasti pri udarnem vrtnanju).
- Zelo ergonomična in uporabniku prijazna izvedba, pomoč s ključem za notranji 6-kotnik.
- Dobra natančnost krožnega teka.
- Prevrtna izvedba za desni in levi tek (navoj M5 ali M6).

Opremljena z zaščito pred naletom.

Enodelni korpus vrtalne glave; vrtalno glavo je mogoče enoročno odpreti pri zaustavitvi vretena vrtalnega stroja. Izjemno kratka izvedba.

### Tehnični opis

Dolžina odprte vrtalne glave	51 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave	60,9 mm
maksimalna zmogljivost stroja	1100 W
Trn za rezkarje	1/2-20 col
Vpenjalna širina	1,5 - 13 mm
Tip	13-1/2

Zunanji Ø	42,4 mm
Radialni zapah	da
Vrsta izdelka	Vrtalna glava (brez ključa)