

Garant**Navojne čeljusti, G: G2.1/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	142060 G2.1/2
GTIN	4062406224301
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

6-kotne rezalne čeljusti **brez** lupilnega reza; za ponovno vrezovanje navoja.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1.

Standard: DIN 382

Korakov na colo: 11

Ø navoja: 75,18 mm

Zev ključa: 115 mm

Višina: 22 mm

Tehnični opis

Višina	22 mm
Korakov na colo	11
Zev ključa	115 mm
Ø navoja	75,18 mm
Velikost navoja	G2.1/2

Kakovost	A
Smer rezanja	desni
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 382
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		