

**Garant****Navojne čeljusti, G: G2.1/4****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 142050 G2.1/4 |
| GTIN                  | 4062406224011 |
| Razred artikla        | 11K           |

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba **z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

**Uporaba:**

**Za cilindrični cevni navoj** DIN ISO 228/1.

Standard: EN 24231

Korakov na colo: 11

Ø navoja: 13,18 mm

Zunanji Ø: 105 mm

Višina: 22 mm

**Tehnični opis**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ø navoja        | 13,18 mm |
| Smer rezanja    | desni    |
| Kakovost        | A        |
| Velikost navoja | G2.1/4   |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Višina           | 22 mm            |
| Korakov na colo  | 11               |
| Zunanji Ø        | 105 mm           |
| Vrsta navoja     | G                |
| Kot profila      | 55 stopinj       |
| Rezalni material | HSS              |
| Standard         | EN 24231         |
| Vrsta izdelka    | Navojne čeljusti |

### Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         |                |            |
| Olje                | primerno         |                |            |
| suho                | pogojno primerno |                |            |