

**Garant****Navojne čeljusti 6-kotnik, M: M36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140920 M36
GTIN	4062406221935
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zunanji 6-kotnik za standardne mere ključev. **Brez** lupilnega reza. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

**Napotek:**

Za popravilo poškodovanega navoja ali za vrezovanje navoja na težko dostopnem mestu.

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 4 mm

Zev ključa: 60 mm

Višina: 25 mm

**Tehnični opis**

Višina	25 mm
Korak	4 mm
Zev ključa	60 mm
Velikost navoja	M36
Smer rezanja	desni

Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 382
Kakovost	DIN 13 6g
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		