

Garant**Navojne čeljusti HSS, MF: 27X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141050 27X1
GTIN	4062406222369
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.****Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 1 mm

Zunanji Ø: 65 mm

Višina: 18 mm

Tehnični opis

Kakovost	DIN 13 6g
Korak	1 mm
Višina	18 mm
Zunanji Ø	65 mm
Velikost navoja	M27×1

Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		