

Garant**Navojne čeljusti, UNF: 1.1/4-12****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 142620 1.1/4-12 |
| GTIN | 4062406224264 |
| Razred artikla | 11K |

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Kakovost: 2A

Korakov na colo: 12

Ø navoja: 31,75 mm

Zunanji Ø: 65 mm

Višina: 18 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------|----------|
| Višina | 18 mm |
| Zunanji Ø | 65 mm |
| Korakov na colo | 12 |
| Ø navoja | 31,75 mm |

| | |
|------------------|------------------|
| Velikost navoja | 1.1/4-12 UNF |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta navoja | UNF |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | EN 22568 |
| Kakovost | 2A |
| Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |